

GEDORE**Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 300Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657000 300
GTIN	4002805856215
Razred artikla	63L

Opis**Izvedba:**

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. **Čvrsti četverokutni nastavak** (mala račna). **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft. Četverokutni nastavak s gumbom za otključavanje.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

Upotreba:

Za srednje do velike serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	300 Nm
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Težina	2000 g
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 Nm
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Područje okretnog momenta	45 - 220 lbfft
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	529 mm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	529 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Ukupna duljina L	617 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serijski broj	DREMOMETER

Vrsta proizvoda	Momentni ključ
Usluge	
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000