

Garant**Lepezasti brusni disk Filc, Ø 115 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566330 180 |
| GTIN | 4045197488862 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis**Izvedba:**

Lepezasta ploča od filca s **lepezastim brusnim filcom** na tanjuru od staklenih vlakana.

Upotreba:

- **Za završnu obradu površina.**
- **Za uklanjanje boje, čišćenje i lagano poliranje šavova od varenja.**
- **Za fino brušenje velikih površina i za završnu obradu.**

Preporučeni broj okretaja 5000 – 5800 min⁻¹.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------|
| Usporedba granulacije | 180 |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Stupanj finoće | srednje |
| Opis oblika | koso |
| Boja | crvena |
| Ø ploče | 115 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 115 mm |
| optimalno za materijal | INOX |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| maksimalan broj okretaja | 13300 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| Uni | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |