



## Brusni disk CC-GRIND-SOLID SG čelik, Ø ploče: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566360 125
GTIN	4007220237076
Razred artikla	550

### Opis

#### Izvedba:

**Agresivni** brusni disk s **integriranom pločicom od staklene tkanine i patentiranim sustavom stezanja i hlađenja.** Plosnato umetanje, bez oštećivanja obratka i stezne matice. Koristite je u kombinaciji sa steznom prirubnicom br. 566365.

Za veliku učinkovitost rada na čeličnim materijalima.

#### Upotreba:

Za **tvrdi i hrapavu primjenu kod brušenja** na plohama i rubovima.

Ekonomična alternativa u odnosu na gruborezne brusne diskove s **primjetno smanjenim toplinskim opterećenjem, bukom, prašinom i vibracijama.**

Paziti na radni kut i učinkovit pogon (>1.200 W).

### Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min <sup>-1</sup>
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	čelik
preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Broj položaja	1
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Stezna prirubnica M14 za CC-GRIND-SOLID za Ø ploče 115/125 mm

566365 115/125