

STAHWILLE®

Momentni ključ QuickSelect s odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 50Nm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657092 50
GTIN	2050001017468
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje uljevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Prednost:

- Ergonomski oblikovana ručka 2K, otporna na agresivne tekućine kao goriva, Skydrol itd.
- Skala za podešavanje zaštićena prozorčićem od prljavštine i oštećenja.
- Brzo, precizno i sigurno podešavanje: povucite kotačić za podešavanje, „okretanjem“ postavite željenu vrijednost i osigurajte je „pritiskom“. Lako pomicanje gumba za namještanje, budući da nema opružne sile koju valja svladati.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spremjan za rad.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T₁ = okretni moment koji je potrebno postaviti

T₂ = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerjenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Izlazni Četverokut	3/8 col
Prikaz	analogno
Težina	1050 g
maskimalan okretni moment	50 Nm
Prihvati za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerjenja momenta	±3 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,25 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Područje okretnog momenta	7 - 37 lbfft
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	280 mm
Priklučak	za utične alate (četverokutni prihvati)
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l ₂]	17,5 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	297,5 mm

Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Serija	MANOSKOP® 730N
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkkS kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibriranje	Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Momentni ključ QuickSelect bez nasadnog alata maks. stezni moment 50 Nm	657094 50