



Brusni disk CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø ploče: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566362 125
GTIN	4007220237137
Razred artikla	550

Opis

Izvedba:

Agresivni brusni disk s **integriranom pločicom od staklene tkanine i patentiranim sustavom stezanja i hlađenja.** Plosnato umetanje, bez oštećivanja obratka i stezne matice. Koristite je u kombinaciji sa steznom prirubnicom br. 566365.

Za veliku učinkovitost rada na INOX-u.

Upotreba:

Za **tvrdi i hrapavu primjenu kod brušenja** na plohama i rubovima.

Ekonomična alternativa u odnosu na gruborezne brusne diskove s **primjetno smanjenim toplinskim opterećenjem, bukom, prašinom i vibracijama.**

Paziti na radni kut i učinkovit pogon (>1.200 W).

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	INOX
preporučeni kut podešavanja	5-15 stupanj
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Broj položaja	1
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Stezna prirubnica M14 za CC-GRIND-SOLID za Ø ploče 115/125 mm

566365 115/125