


HOLEX**Lepezasti brusni valjak (SiC), Zrno 150, Ø glavexširina glave: 60X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554680 60X30
GTIN	4045197241023
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Brusne lamele posipane sa **zrnom silicijevog karbida (SiC)**. Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

Širina glave	30 mm
Granulacija	150
preporučeni broj okretaja	8000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	12700 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	60 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

Atribut imena proizvoda	Zrno 150
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		