

**Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A), Ø 180 mm, granulacija: 100****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 566600 100    |
| GTIN           | 4018875994429 |
| Razred artikla | 56V           |

**Opis****Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi **vulkanizirani filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

**Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708** za brušenje metala, plastike, drva ili sl.

Vrsta zrna: **poluplemeniti korund (A)**.

**Upotreba:**

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

**Tehnički opis**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Oznaka proizvođača             | VSM KF 708               |
| Granulacija                    | 100                      |
| Ø ploče                        | 180 mm                   |
| Serijski broj                  | KF708                    |
| Sredstvo za brušenje           | Poluplemeniti korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A                        |
| Podloga sredstva za brušenje   | Vulkanfiber              |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora       | < 0,1 %                       |
| Atribut imena proizvoda             | Ø 180 mm                      |
| Prihvat                             | Roloc™ sustav za brzu izmjenu |
| Ø bušenja                           | 22,23 mm                      |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™                        |
| optimalno za materijal              | Čelik                         |
| maksimalna brzina obujma            | 80 m/s                        |
| maksimalan broj okretaja            | 8488 min <sup>-1</sup>        |
| Vrsta proizvoda                     | Fiber ploča                   |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

---

**Pribor**

|  |            |
|--|------------|
| ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 172 mm     | 566670 172 |
| Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 180 mm         | 566672 180 |
| ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 172 mm | 566650 172 |