

Fini navoj Kontrolna matica - IDE 6g, M × korak: 48X2**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486110 48X2 |
| GTIN | 2050001041791 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------|
| Razred tolerancije | 6g |
| Nagib navoja | 2 mm |
| Navoji | M48 |
| Kalibriranje | L12 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Polje tolerancije | g |
| Standard | DIN 13 |
| Vrsta navoja | MF |
| Kvaliteta | 6 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni prsten za navoj (dobro) |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm | 028600 60 |