

**Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 100Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657410 100
GTIN	4018754031627
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

**Funkcija:**

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podaci:****Legenda za nacrt i formulu:**

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Težina	640 g
maskimalan okretni moment	100 Nm

Prihvat za nasadni alat	9×12 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	20 - 100 Nm
Područje okretnog momenta	15 - 74 lbfft
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	318 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [I <sub>1</sub> ]	289 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I <sub>3</sub> ]	306,5 mm
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Serija	MANOSKOP® 755
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

## Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657700 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657600 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657700 1-3/8
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657590 1-3/8
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657600 1-1/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/4 col	657590 1-1/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 1-3/8 col	657600 1-3/8
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657590 1-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 1-1/2 col	657700 1-1/2