



Momentni ključ osnovna naprava, maks. stezni moment: 200Nm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657410 200 |
| GTIN | 4018754031641 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. **Pritezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata.** Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657590.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Težina | 1060 g |
| maskimalan okretni moment | 200 Nm |

| | |
|--|---|
| Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm |
| Točnost mjerenja momenta | ±4 % |
| Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo |
| Mogućnost zamjene alata | Utični alat |
| Područje okretnog momenta | 40 - 200 Nm |
| Područje okretnog momenta | 30 - 147 lbfft |
| Očitavanje | Nm |
| Očitavanje | lbfft |
| Odziv | aktivirajući |
| Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I ₃] | 460 mm |
| Ukupna duljina L | 457 mm |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
| Mjerni postupak | Zakretni moment |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno |
| Postavljeni razmak na momentnom ključu [I ₂] | 25 mm |
| Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Duljina poluge bez utičnog alata [I ₁] | 435 mm |
| Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje |
| Kalibriranje | O6 |
| Kalibriranje | O7 |
| Protokoliranje podataka | ne |
| Mjerna tehnika | mehaničko |
| Aktivacijska signalizacija | akustično |
| Aktivacijska signalizacija | haptičko |
| Serija | MANOSKOP® 755 |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |

Usluge

| | |
|--|-------------|
| PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET | 020080 SET |
| DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm | 020090 400 |
| DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm | 020190 1000 |

Pribor

| | |
|--|----------------|
| Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col | 657600 2-3/4HD |
| Utična račna izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657580 2-1/2 |
| Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col | 657630 2-3/4 |
| Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col | 657700 2-3/4 |
| Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657582 2-1/2 |
| Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657630 2-1/2 |
| Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col | 657600 2-3/4 |
| Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657590 2-1/2 |
| Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm | 654460 400 |
| Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657700 2-1/2 |
| Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col | 657600 2-1/2 |
| Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col | 657620 2-1/2 |