



Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 200Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657300 200
GTIN	2050001017246
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za podešavanje. Podešavanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S preklopnom nasadnom račnom – lijevo stezanje vrši se prespajanjem nasadnih alata.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±4 % podešene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Težina	1362 g
maskimalan okretni moment	200 Nm
Prikaz	analogno
Izlazni Četverokut	1/2 col
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Područje okretnog momenta	40 - 200 Nm
Područje okretnog momenta	30 - 147 lbfft
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [I ₃]	460 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Očitavanje	lbfft
Duljina poluge bez utičnog alata [I ₁]	435 mm
Postavljeni razmak na momentnom ključu [I ₂]	25 mm
Ukupna duljina L	504 mm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko

Seriya	MANOSKOP® 755
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
DAkKS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000

Pribor

Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa„ProTest“ maks. stezni moment 400 Nm	654460 400
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD

Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col

657630 2-3/4

Momentni ključ osnovna naprava maks. stezni moment
200 Nm

657410 200
