

**Vodoinstalaterska kliješta Alligator® fosfatirana, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	705500 250
GTIN	4003773022992
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Induktivno otvrdnuto. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne na cijevima i maticama. Stupnjevito namještanje ureza.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u ljevačkom kalupu.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za cijevi	2 col
Stezni raspon za šesterokute	46 mm
Drška	presvučeno plastikom
Oznaka proizvođača	Alligator
Površina	atramentirano u crnoj boji
Standard	DIN ISO 8976
Materijal	Krom-vanadij čelik
bez iskrenja	ne

Samostezno	da
Zaštita od pritezanja	da
Vrsta proizvoda	Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu