

**Brusni čep fino, SiC, tip: ZY4020****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 551780 ZY4020 |
| GTIN | 4027497343539 |
| Razred artikla | 56L |

Opis**Izvedba:**

LUKAS brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, spoja, vrste i veličina zrna. Precizno rotiranje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći čovjeka, stroj i izradak. LUKAS brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim učinkom skidanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom podjednakom kvalitetom površine izratka.

Keramički vezani **SiC**-brusni čepovi, zrno 80 (fino), s visokim samooštrecim učinkom i strukturom otvorenih pora za poboljšano odvođenje odvojenih čestica. Ø drške 6 mm, duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za obradu **legura od aluminija i mekih materijala (obojeni metali)**.

Preporučena brzina rezanja 25 – 40 m/s.

Tehnički opis

| | |
|----------------|----------|
| Duljina drške | 40 mm |
| Stupanj finoće | precizno |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Ø glave | 40 mm |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 20 mm |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC |
| Atribut imena proizvoda | SiC |
| Vrsta proizvoda | Brusni zatik |