

Garant**Zglobni momentni ključ sa skalom, maks. stezni moment: 25Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657735 25
GTIN	4045197684820
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom kojeg je moguće podesiti skalom, sa zvučnim signalom.

Mehanizam okidača neželjeno stezanje čini skoro pa nemogućim. Stezanje u lijevo vrši se prespajanjem glava alata.

Mjerne jedinice: Nm

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijka prema unaprijed određenom momentu kod serijske proizvodnje.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 4 % od postavljene vrijednosti.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
Težina	1110 g
Izlazni Četverokut	1/4 col
maskimalan okretni moment	25 Nm

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,1 Nm
Područje okretnog momenta	5 - 25 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	266 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	271,8 mm
Ukupna duljina L	345 mm
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Funkcija presavijanja	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

