

**Garant****Zglobni momentni ključ sa skalom, maks. stezni moment: 50Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657735 50
GTIN	4045197684837
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom kojeg je moguće podesiti skalom, sa zvučnim signalom.

**Mehanizam okidača neželjeno stezanje čini skoro pa nemogućim. Stezanje u lijevo vrši se prespajanjem glava alata.**

**Mjerne jedinice:** Nm

**Funkcija:**

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Indikacijom se korisniku šalje jasan signal da je postignuta postavljena vrijednost.

**Upotreba:**

Za kontrolirano stezanje vijka prema unaprijed određenom momentu kod serijske proizvodnje.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Točnost:**

± 4 % od postavljene vrijednosti.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

maskimalan okretni moment	50 Nm
Izlazni Četverokut	3/8 col
Težina	1140 g
Prikaz	analogno

Točnost mjerenja momenta	±4 %
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	0,25 Nm
Područje okretnog momenta	10 - 50 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	283 mm
Ukupna duljina L	365 mm
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	290 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija duge putanje
Kalibriranje	O1
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	optički
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Funkcija presavijanja	da
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibriranje Momentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000

