

**Lepezasti brusni valjak Valoviti filc, grubo, Ø glavexširina glave: 80X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554975 80X50
GTIN	4045197678836
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica. Ø drške 6 mm.

**Upotreba:**

Za **matiranje i poliranje bez tragova.**

**Tehnički opis**

Širina glave	50 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min <sup>-1</sup>
preporučan broj okretaja	4000 min <sup>-1</sup>
Ø drške	6 mm
Ø glave	80 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	100
Stupanj finoće	grubo
Atribut imena proizvoda	grubo

Vrsta proizvoda

Lepezasti brusni valjak

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		