

Garant**Utični alat s pomičnom rašljom, tip-širina otvora: 2-41 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 657850 2-41 |
| GTIN | 4045197596161 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

Svestrana upotreba s podesivom širinom otvora.

Pozor:

nužna je korekcija kalibra na momentnom ključu (promijenjena namještena vrijednost).

Prednost:

Kod podešavanja širine otvora **nema utjecaja na referentnu dimenziju.**

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Širina b | 88,6 mm |
| Utična drška | 14×18 mm |
| Visina h | 20,4 mm |
| Širina otvora | 1/4 – 1.1/2 col |
| Širina otvora | 7 - 41 mm |
| osni razmak S | 85,4 mm |
| Mogućnost zamjene alata | Usadni alat |
| Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |