

Garant**Gruba ploča za čišćenje (SiC), Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566700 125
GTIN	4045197679710
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Ploče za čišćenje sa sintetičkim, ravnomjernim brusnim zrnom u najlonskom filcu. Vrlo **gruba struktura filca**, otporna na trošenje te nema nalijepljivanja odvojenih čestica. Srednje tvrda izvedba flisa **s jako agresivnim zrnom**, dugim vijekom trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina. Univerzalno za sve radove grubog čišćenja, **čak i za teške primjene** kao npr. uklanjanje tvrdokornih ogorina.

Upotreba:

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja. **S tanjurom od staklenih vlakna za direktno stezanje** na kutnoj brusilici.

Napomena:

Ploče za grubo čišćenje za ravne brusilice vidi br. 556270 i sljedeći.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	5000 - 7000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	10000 min ⁻¹
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Stupanj tvrdoće	srednje – tvrdo
Stupanj finoće	vrlo grubo
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Opis oblika	ravni
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		