

**Kliješta za motanje žice, ukupna duljina: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	707910 230
GTIN	4018754094677
Razred artikla	73A

Opis**Izvedba:**

Tijelo kliješta kovano. Zahvatne čeljusti iznutra nazubljene. Rezne oštrice indukcijски kaljene.

Čeljusti ukošene s prednje strane za 40°.

Upotreba:

Za križno spajanje žica žica (vidi sliku); pomicanjem kliješta moguće je spajanje žice svih duljina. Za Ø žice do cca 1,6 mm. Za lijevo i desno spajanje, s automatskim vraćanjem.

Materijal:

Specijalni čelik; bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena.

Tehnički opis

Oblik čeljusti	kosina od 40°
za Ø žice	<1,6 mm
ukupna duljina	230 mm
Odlika čeljusti	Rezne oštrice indukcijски kaljene
Izvedba čeljusti	Zahvatne čeljusti iznutra narovašene
Materijal	Specijalni čelik
Površina	bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena
Vrsta proizvoda	Kliješta za motanje žice

