

**Kliješta za motanje žice, ukupna duljina: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	707920 230
GTIN	4045197593917
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Tijelo kliješta kovano. Zahvatne čeljusti iznutra nazubljene. Rezne oštrice indukcijski kaljene.

Čeljusti ukošene s prednje strane za 40°.

Upotreba:

Za križno spajanje žica (vidi sliku); pomicanjem kliješta moguće je spajanje žice svih duljina. Za Ø žice do cca 1,6 mm. Za lijevo i desno spajanje, s automatskim vraćanjem.

Materijal:

Specijalni čelik; bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena.

Tehnički opis

Oblik čeljusti	kosina od 40°
ukupna duljina	230 mm
za Ø žice	<1,6 mm
Odlika čeljusti	Rezne oštrice indukcijski kaljene
Izvedba čeljusti	Zahvatne čeljusti iznutra narovašene
Materijal	Specijalni čelik
Površina	bruniran odn. lakiran, glava sjajno brušena
Vrsta proizvoda	Kliješta za motanje žice

