

**KANON****Uređaj za ispitivanje i radni uređaj za najmanji okretni moment, maks. stezni moment: 6cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	658800 6
GTIN	4582126965396
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Precizni mjerni uređaj za mjerenje najmanjih momenata. Dobro očitljiva skala s memorijskom kazaljkom na gornjoj strani i dodatnom skalom na bočnoj strani kućišta. **Sa steznom glavom s 3 čeljusti od čelika.**

**Upotreba:**

Za mjerenje najmanjih momenata (otpori uslijed gibanja, trenja) odn. za kontrolirano stezanje vijaka.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

maksimalan okretni moment	6 cNm
Ø	43 mm
Područje stezne glave	1 - 6,5 mm
Težina	290 g
Područje okretnog momenta	0,5 - 6 cNm
Područje okretnog momenta	5 - 60 mNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka

Priključak	Stezna glava s 3 čeljusti
Odziv	pokazni
Prikaz	analogno
Standard	DIN EN ISO 6789
Aktivacijska signalizacija	optički
Serijska	SGK
Ukupna duljina L	106 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 mNm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ