

HOLEX**Kompaktna ploča D × T × H (mm), 125×6×22, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566996 180
GTIN	4045197611727
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Kompaktne ploče od prešanog filca za hladno brušenje bez tragova zagrijavanja.

Upotreba:

Za **uklanjanje, čišćenje te završnu obradu** hladnih varenja, točki varenja, teško dostupnih kutnih poliranja (Ø 125 mm) ili brusilice za obradu kutnih zavara (Ø 150 mm).

Na kutnim brusilicama bez dodatne opreme.

Napomena:

Ljestve regala npr. za regale ladičare pronaći ćete pod br. 566991. Radovi skidanja srhova i finiširanja za primjenu na brusnim stalcima pronaći ćete pod br. 568725, br. 568731 i br. 568741.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	srednje
Stupanj tvrdoće	srednje
Izvedba	6A medium
Ø ploče D	125 mm

Ø prihvata H	22 mm
Širina ploče T	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	125×6×22
maksimalna brzina obujma	60 m/s
maksimalan broj okretaja	10000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kompaktna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		