

**KANON****Uređaj za ispitivanje i radni uređaj za najmanji okretni moment, maks. stezni moment: 150cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	658800 150
GTIN	4582126965471
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Precizni mjerni uređaj za mjerenje najmanjih momenata. Dobro očitljiva skala s memorijskom kazaljkom na gornjoj strani i dodatnom skalom na bočnoj strani kućišta. **Sa steznom glavom s 3 čeljusti od čelika.**

**Upotreba:**

Za mjerenje najmanjih momenata (otpori uslijed gibanja, trenja) odn. za kontrolirano stezanje vijaka.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Napomena:**

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

**Tehnički opis**

Područje stezne glave	1 - 8,5 mm
Težina	600 g
maskimalan okretni moment	150 cNm
Ø	63 mm
Područje okretnog momenta	10 - 150 cNm
Područje okretnog momenta	100 - 1500 mNm
Aktivacijska signalizacija	optički

Podešavanje vrijednosti aktiviranja	Spora kazaljka
Serija	SGK
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	nije moguće podešavanje
Mjerni postupak	Zakretni moment
Prikaz	analogno
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	2 cNm
Ukupna duljina L	132 mm
Odziv	pokazni
Priključak	Stezna glava s 3 čeljusti
Standard	DIN EN ISO 6789
Očitavanje	Nm
Kalibriranje	O3
Smjer momenta	Desni i lijevi hod
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

## Usluge

Kalibriranje Obostrani moment ključ maks. stezni moment  
400/2 Nm

020030 400/2