

**HOLEX****Kompaktna ploča D × T × H (mm), 150×6×25, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566997 180
GTIN	4045197681805
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Kompaktne ploče od prešanog filca za hladno brušenje bez tragova zagrijavanja.

**Upotreba:**

Za **uklanjanje, čišćenje te završnu obradu** hladnih varenja, točki varenja, teško dostupnih kutnih poliranja (Ø 125 mm) ili brusilice za obradu kutnih zavara (Ø 150 mm).

Na brusilicama za obradu kutnih zavara bez dodatne opreme.

**Napomena:**

Ljestve regala npr. za regale ladičare pronaći ćete pod br. 566991. Radovi skidanja srhova i finiširanja za primjenu na brusnim stalcima pronaći ćete pod br. 568725, br. 568731 i br. 568741.

**Tehnički opis**

Stupanj tvrdoće	srednje
Stupanj finoće	srednje
Usporedba granulacije	180
Izvedba	6A medium

Ø ploče D	150 mm
Ø prihvata H	25 mm
Širina ploče T	6 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	150×6×25
maksimalna brzina obujma	60 m/s
maksimalan broj okretaja	7500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kompaktna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		