



LED-radna svjetiljka, tip: 2



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 081415 2 |
| GTIN | 4260131238086 |
| Razred artikla | 08C |

Opis

Izvedba:

Učinkovite, podesive, dugotrajne i čvrste radne svjetiljke s **elastičnim vratom** i **snažnim magnetskim postoljem**. Priključak na mrežnu jedinicu od 24 V ili strojno upravljanje od 24 V. Snažna LED svjetiljka u aluminijskom kućištu, hladna bijela oko 5500 kelvina. Reflektor s fokusiranim svjetlom.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|--------------|
| Težina | 760 g |
| Opskrba energijom | mrežni pogon |

| | |
|--------------------|---|
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Rasvjetno tijelo | LED |
| Vrsta pričvršćenja | Magnetsko postolje |
| Jakost svjetlosti | 200 lm |
| Ø magnetne noge | 66 mm |
| Snaga svjetlosti | 2 W |
| Nazivni napon | 250 V |
| Temperatura boje | 5500 K |
| ATEX zona | nema |
| Ukupna visina | 600 mm |
| Boja svjetlosti | hladno bijela |
| Ø glave svjetiljke | 28 mm |
| Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Stolna stezaljka montažna ploča Ø gore 95 mm | 081418 95 |
| Magnetski držač montažna ploča Ø gore 95 mm | 081419 95 |