

**Fini navoj Kontrolni prsten - NE IDE 6g, M × korak: 24X1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486210 24X1
GTIN	2050001036193
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**Upotreba:**

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Navoji	M24
Razred tolerancije	6g
Nagib navoja	1 mm
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije	g
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

## Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100