

**Garant**
**CNMG 09T304, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 09T304 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje