

Erdi**Ideal-škare za lim, lijevi smjer obrade, ukupna duljina: 240mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	766200 240
GTIN	4010220010976
Razred artikla	73X

Opis

Izvedba:

Glava škara kovana u ljevačkom kalupu, oštrice induktivno kaljene. Podesivi vijčani spoj, dvostruki prijenos polugom s integriranom oprugom za otvaranje.

Mikro ozubljenje. Glava škara od **nehrđajućeg čelika S** (HRC 60 – 62), kovani krakovi od punog čelika s protukliznom zaštitom.

Područje rezanja: limovi do 2,0 mm, V2A limovi do 1,5 mm.

- **Optimirana oštrica za bolje rezanje.**
- **Smanjeni kut otvaranja ručki i nastavak za oštrice na zglobu smanjuju utrošak sile kod rezanja.**

Upotreba:

Za prolazne ravne rezove i rezanje po krivulji.

Tehnički opis

Duljina oštrice	24 mm
ukupna duljina	240 mm
Primjena	lijevi smjer obrade
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Garnitura za popravak Ideal škara za lim

766110