

**Garant**
**CNMG 120412, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 120412 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SG  
 Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje