

3M Scotch-Brite™

Brusno runo, rola, 60 kom Multiflex, 100×200 mm, Struktura runa: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556150 1000
GTIN	3134375314954
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Ručni podlošci od fleksibilnog i agresivnog brusnom filca.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerno reproduktivna finalna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su ugroženi korozijom.**

Upotreba:

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za uklanjanje manjih ogrebotina na metalima. Ujedno i za fino/vrlo fino linijsko matiranje čelika i metala koji ne sadrže željezo.

Dio isporuke:

Rola sa 60 komada perforiranih listića brusnih runa.

Tehnički opis

Struktura filca	1000
-----------------	------

Usporedba granulacije	600 - 1000
Stupanj finoće	vrlo fina
Boja	siva
3M oznaka	MX
Izvedba	S Ultra Fine
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	100 mm
Duljina	200 mm
Atribut imena proizvoda	100×200 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

Pribor

Trn	556030
Ručni blok	556020