

Garant**CNMG 190616, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250341 HB7035-1
GTIN	4045197874009
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190616 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Vrsta	HB7035-1
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SG
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm

Kutni radijus	1,6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje