

Garant**Spiralno svrdlo za konusne rupe, bez prevlake, Ø DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116310 5
GTIN	4045197029355
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Na obodu su oštrice s konusnim nagibom i utorima za lomljenje čestica. Specijalno obrađena površina.

Prednost:

U jednom radnom koraku se buše konusne rupe 1:50 za konusne klinove prema ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

Napomena:

Ø 1,5; 2; 2,5 s cilindričnom drškom isporučivo na upit.
Ø 14; 16; 20; 25 s MK drškom isporučivo na upit.
Za završnu obradu upotrebljavajte razvrtač za konusne rupe br. 161200.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,05 mm/okr
Nazivni Ø D _c	5 mm
Duljina zarezivanja L ₁	5 mm
najveći Ø D ₂	6,55 mm
Broj oštrica Z	2
Ø drške D _s	6,3 mm
Ukupna duljina L	122 mm
L ₂	73 mm
najmanji Ø d ₂	4,9 mm
Standard	DIN 1898 A
Kut vrha	118 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Omjer upuštača	1:50
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		