

Garant
DNMG 150608, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250862 HB7035-1
GTIN	4045197874276
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Vrsta	HB7035-1
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm

Lomač odvojenih čestica	SG
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje