

Garant
DNMG 150612, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG
Vrsta	HB7035-1
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje