


**Garant****SCMT 09T304, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje