

**Garant****SNMG 120404, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 120404 HB7035-1 Kutni radijus: 0,4 mm  
Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

## Tehnički opis

Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm

Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje