

Garant**SNMG 120408, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7035-1 Kutni radijus: 0,8 mm
Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Dubina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Posmak f : 0,15 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 6 mm
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min

Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje