

**Garant****SNMG 120412, Vrsta: HB7035-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 120412 HB7035-1 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,5 - 6 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje