

**Garant****SNMG 150612, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 251232 HB7035-1 |
| GTIN           | 4045197874542   |
| Razred artikla | 21G             |

## Opis

SNMG 150612 HB7035-1 Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

## Tehnički opis

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena                   | P                 |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 320 m/min   |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 6 mm        |
| Posmak $f$                        | 0,15 - 0,5 mm/okr |
| Kutni radijus                     | 1,2 mm            |
| Uvjetovanost reza                 | snažno prekinuto  |
| Vrsta                             | HB7035-1          |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Lomač odvojenih čestica          | SM                                 |
| Fina/gruba obrada                | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal                  | Tvrđi metal (HM)                   |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 8                                  |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |