

**Garant****SNMG 190624, Vrsta: HB7035-1**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 190624 HB7035-1 Kutni radijus: 2,4 mm

Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SG

Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mmPosmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

## Tehnički opis

Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SG
Kutni radijus	2,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje