


**Garant****SNMM 190624, Vrsta: HB7035-1**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Razred artikla	21G

### Opis

SNMM 190624 HB7035-1 Kutni radijus: 2,4 mm

Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SR

Dubina reza  $a_p$ : 2 - 12 mmPosmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

### Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Dubina reza $a_p$	2 - 12 mm
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	2,4 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SR

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje