

Garant**VBMT 110302, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje