

Garant**VC.T 160402, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Razred artikla	21G

Opis

VCMT 160402 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f: 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCMT 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje