

Garant

eco držač za tokarenje, kratki, lijevi, veličina drške / pločice: 20/11mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260295 20/11
GTIN	
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	92 mm
Vijak za podlošku	269013 1
Podložna pločica	269007 1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	SDJCR/L 2020X11

Veličina drške	20 mm
Seriya	Eco
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15