

Garant
eco držač za tokarenje, kratki, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji sa GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: DDJNR/L 1616X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DN.. 1104..

Funkcionalna širina L₄: 22 mm

Duljina glave L₁: 33 mm

Ukupna duljina L: 81 mm

Podložna
pločica: 269007 1

Tehnički opis

Ukupna duljina L	81 mm
Vilica, vijak, opruga	259036 21
Vijak za podlošku	259027 3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DN.. 1104..
Funkcionalna širina L ₄	22 mm

Veličina pločice	11 mm
Podložna pločica	269007 1
Duljina glave L ₁	33 mm
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	DDJNR/L 1616X11
Seriya	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500