

**HOLEX****Brusno runo, 152×229 mm, Struktura runa: 220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556015 220
GTIN	4045197525871
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

**Prednost:**

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

**Upotreba:**

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Srednje / srednje fino:** univerzalno primjenjiv za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, boje; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

**Tehnički opis**

Usporedba granulacije	240 - 280
Struktura filca	220
Stupanj finoće	srednje
Boja	zelena
Izvedba	A Fine
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
širina	152 mm

Duljina	229 mm
Atribut imena proizvoda	152×229 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Trn	556030
Ručni blok	556020

