


Garant**CNMM 160616, Vrsta: HB7120-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160616 HB7120-1 Vrsta: HB7120-1
Lomač odvojenih čestica: VR
Dubina reza a_p : 2 - 8 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 210 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 210 m/min
Dubina reza a_p	2 - 8 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7120-1
Glavna primjena	M

Lomač odvojenih čestica	VR
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje