


Garant
SNMG 190616, Vrsta: HB7120-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7120-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7120-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 260 m/min
Glavna primjena	M
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	VM
Kutni radijus	1,6 mm

Vrsta	HB7120-1
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje