

Garant
CNMG 190616, Vrsta: HB7140-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190616 HB7140-1 Vrsta: HB7140-1
 Lomač odvojenih čestica: VG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 210 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	VG
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 210 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	M

Vrsta	HB7140-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje