

Garant**SNMG 190616, Vrsta: HB7140-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7140-1 Kutni radijus: 1,6 mm

Vrsta: HB7140-1

Lomač odvojenih čestica: VM

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 230 m/min**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	VM
Vrsta	HB7140-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,6 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 230 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje